

**Garant****Mandrino portafrese combinato Forma ADB, BT 40 corto, Mandrino di Ø d1: 22mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	302895 22
GTIN	4045197944993
Classe articolo	31A

**Descrizione****Esecuzione:**

Cono, attacco fresa di supporto e superfici di appoggio rettificati.

Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità). Qualità di equilibratura G 2,5 / 25.000 min<sup>-1</sup>. Forma ADB.

**Uso:**

**Con chiavetta** per frese con scanalature longitudinali, ad esempio DIN 841.

**Con anello di trascinamento** per frese con scanalatura trasversale DIN 1880 e frese a inserti DIN 1830.

**Fornitura:**

Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802. Chiave speciale n. art. 309840.

**Nota:**

Passaggio interno del lubrorefrigerante solo con vite di serraggio adatta n. art. 309861.

**Descrizione tecnica**

Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870	22
Ø Esterno D	40 mm
Chiave speciale adatta n. art. 309840	22
Sporgenza totale Dim. A	55 mm

Mandrino di $\varnothing d_1$	22 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	22
$\varnothing$ Attacco $D_1$	22 mm
Adattatore	BT 40 corto
Norma	DIN 6358
Norma attacco	JIS B6339
Norma attacco	ISO 7388-2
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	$\leq 5 \mu\text{m}$
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Attacchi frese