

**Garant****Portainseriti con bloccaggio a vite, destra, Dim. codolo / Misura inserto:  
16/11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261304 16/11
GTIN	4045197945198
Classe articolo	21U

**Descrizione****Esecuzione:**

Portainseriti con bloccaggio eco System di GARANT con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una notevole sicurezza dei processi. Con lubrorefrigerazione della superficie di spoglia.

**Nota:**

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi eco-System GARANT n. art.317900 – 319886.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: SVJCR/L 1616X11

Inserto adatto: VC.. 1103..

Ampiezza funzionale L<sub>4</sub>: 20 mm

Lunghezza della testina L<sub>1</sub>: 34 mm

Lunghezza complessiva L: 81 mm

Set di viti per inserti: 269023 1

**Descrizione tecnica**

Set di viti per inserti	269023 1
Inserto adatto	VC.. 1103..
Misura inserto	11 mm

Lunghezza complessiva L	81 mm
Dimensione codolo	16 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	34 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	20 mm
Codice ISO portautensile	SVJCR/L 1616X11
Serie	Eco
Tipo di impiego	destra
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

## Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8