

Garant

**Portainseri con bloccaggio a vite, destra, Dim. codolo / Misura inserto:
20/11 mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261304 20/11
GTIN	
Classe articolo	21U

Descrizione

Esecuzione:

Portainseri con bloccaggio eco System di GARANT con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una notevole sicurezza dei processi. Con lubrorefrigerazione della superficie di spoglia.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi eco-System GARANT n. art.317900 – 319886.

Descrizione tecnica

Misura inserto	11 mm
Lunghezza della testina L ₁	40 mm
Set di viti per inserti	269023 1
Lunghezza complessiva L	99 mm
Ampiezza funzionale L ₄	25 mm
Dimensione codolo	20 mm
Inserto adatto	VC.. 1103..
Codice ISO portautensile	SVJCR/L 2020X11

Serie	Eco
Tipo di impiego	destra
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8