

Garant
Portainseri eco con bloccaggio a vite, sinistra, Dim. codolo / Misura inserto: 16/11mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	261103 16/11
GTIN	4045197945273
Classe articolo	21U

Descrizione
Esecuzione:

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi. Con lubrorefrigerazione della superficie di spoglia.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 317900-319886.

Passaggio interno per LR: sì

Codice ISO portautensile: SVJBR/L 1616X11

Inserto adatto: VB.. 1103..

Ampiezza funzionale L₄: 20 mm

Lunghezza della testina L₁: 34 mm

Lunghezza complessiva L: 81 mm

Set di viti per inserti: 269023 1

Descrizione tecnica

Set di viti per inserti	269023 1
Codice ISO portautensile	SVJBR/L 1616X11
Inserto adatto	VB.. 1103..

Misura inserto	11 mm
Ampiezza funzionale L ₄	20 mm
Lunghezza della testina L ₁	34 mm
Dimensione codolo	16 mm
Lunghezza complessiva L	81 mm
Serie	Eco
Tipo di impiego	sinistra
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione κ	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8