

**Garant**
**Portainseriti eco con bloccaggio a vite, sinistra, Dim. codolo / Misura inserto: 20/16mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	261103 20/16
GTIN	
Classe articolo	21U

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Con adduzione interna del lubrorefrigerante verso il tagliente. Grazie al raffreddamento mediante gli ugelli di precisione viene ridotto in modo mirato ed efficiente il carico termico, in quanto il getto del refrigerante viene allineato in modo ottimale tra truciolo e tagliente. Per una maggiore produttività, una durata elevata e una maggiore sicurezza dei processi. Con lubrorefrigerazione della superficie di spoglia.

**Nota:**

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 317900-319886.

**Descrizione tecnica**

Codice ISO portautensile	SVJBR/L 2020X16
Vite per sottopiacchetta	269013 1
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	40 mm
Dimensione codolo	20 mm
Set di viti per inserti	269023 3
Inserto adatto	VB.. 1604..
Lunghezza complessiva L	99 mm
Misura inserto	16 mm

Sottoplacchetta	259033 5
Serie	Eco
Tipo di impiego	sinistra
Norma	DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR	sì
Angolo di regolazione $\kappa$	93 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

---

## Accessori

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia max. 500 cNm	659906 500
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX15	674248 TX15