

**Garant**

**Portafrese con trascinatore frontale High-Performance antivibrante, cilindrico, con fori per il lubrorefrigerante, SK 40 A = 200, Ø Mandrino d1: 16mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	301101 16
GTIN	4045197946058
Classe articolo	31H

**Descrizione****Esecuzione:**

- Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificate.
- Con foro Balluffchip / RFID.
- Con superficie di appoggio dell'anello maggiore.

**Vantaggi:**

Il nocciolo in metallo pesante specifico per i portafrese permette, anche con sporgenze elevate, risultati di asportazione truciolo ottimali:

- Risparmio di tempo grazie ai parametri massimi di asportazione truciolo.
- Rotazione regolare e quindi superfici perfette.
- Costi minori grazie alla maggiore durata degli utensili.
- Protezione del mandrino della macchina contro le vibrazioni.

**Fornitura:**

Inclusa vite di bloccaggio frese e trascinatore.

**Accessori speciali:**

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, chiave speciale n. art. 309840. Vite di serraggio per fresa n. art. 309860; 309861.

**Nota:**

Qualità di equilibratura G 6,3 in base al massimo numero di giri di esercizio.  
Altre misure su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Ø Esterno D	38 mm
-------------	-------

Sporgenza totale Dim. A	200 mm
Numero di giri massimo $n_{\max}$	8000 $\text{min}^{-1}$
Mandrino di $\varnothing d_1$	16 mm
Lunghezza mandrino portafresa $L_4$	17 mm
$\varnothing$ Attacco $D_1$	16 mm
Adattatore	SK 40 A = 200
Norma	DIN 6357
Norma attacco	ISO 7388-1
Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 8000 $\text{min}^{-1}$
Precisione della concentricità radiale	$\leq 5 \mu\text{m}$
Strategia di truciolatura	HPC
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali