



Tenditore a cuneo doppio ad accoppiamento geometrico, Filettatura M: M12



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370011 M12
GTIN	4046368801558
Classe articolo	37M

Descrizione

Esecuzione:

- Profilo di alluminio con cuneo in acciaio, vite inclusa.
- Ganasce extralarghe adatte alla fresatura del profilo del pezzo.

Vantaggi:

- Serraggio dei pezzi ad accoppiamento geometrico e quindi completamente sicuro.
- Serraggio di 2 pezzi in contemporanea.

Nota:

Per la lavorazione del tenditore a cuneo doppio è necessaria la piastra di bloccaggio.

Descrizione tecnica

Filettatura M	M12
Forza di serraggio	15,58 kN
Coppia di serraggio massimo	38,4 Nm
B ₂	15,7 mm
H ₁	19,1 mm
B ₁	30,86 mm
Altezza H	38,1 mm

Lunghezza L	47,5 mm
Larghezza B	76,2 mm
Tipo di prodotto	Morsetto di serraggio a cuneo