

**HALDER****Ganascia a cuneo singolo scanalata, Filettatura M: M12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	370021 M12
GTIN	4030618237662
Classe articolo	37K

**Descrizione****Uso:**

Avvitando la vite di serraggio, le due ganasce si muovono verso l'esterno spingendo i pezzi contro una battuta ferma.

**Materiale:**

Corpo base in acciaio per utensili, temprato e lucidato. Ganasce in acciaio per utensili, temperate, brunite e rettificate.

**Nota:**

Montaggio nel foro filettato o con dato per scanalature a T. Possibilità di serraggio multiplo in verticale o in orizzontale.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza	42 - 49 mm
B <sub>1</sub>	41 mm
Coppia di serraggio massimo	85 Nm
Filettatura M	M12
Forza di serraggio	30 kN

Altezza H	26 mm
Tipo di prodotto	Morsetto di serraggio a cuneo