

Garant**CNMM 120416, Tipo: HB7010-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250455 HB7010-1
GTIN	4045197948397
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMM 120416 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucoli: SR

Profondità di taglio a_p : 2 - 10 mmAvanzamento f : 0,4 - 1,2 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 375 m/min**Descrizione tecnica**

Raggio di curvatura	1,6 mm
Condizione di taglio	continuo
Avanzamento f	0,4 - 1,2 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 375 m/min
Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	2 - 10 mm
Materiale da taglio	HM

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Rompitrucioli	SR
Tipo	HB7010-1
Codice ISO Inserto	CNMM 120416
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura