

Garant
CNMM 160624, Tipo: HB7020


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250462 HB7020
GTIN	4045197948441
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMM 160624 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucoli: SR

Profondità di taglio a_p : 2 - 10 mm

Avanzamento f : 0,4 - 1,2 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 300 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 300 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	2,4 mm
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,4 - 1,2 mm/gir,
Materiale da taglio	HM

Rompitrucioli	SR
Tipo	HB7020
Profondità di taglio a_p	2 - 10 mm
Codice ISO Inserto	CNMM 160624
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura