

Garant
CNMM 120416, Tipo: HB7035-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250455 HB7035-1
GTIN	4045197948427
Classe articolo	21G

Descrizione

CNMM 120416 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucoli: SR

Profondità di taglio a_p : 2 - 10 mm

Avanzamento f : 0,4 - 1,2 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 90 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a_p	2 - 10 mm
Avanzamento f	0,4 - 1,2 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 260 m/min
Raggio di curvatura	1,6 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Impiego principale	P

Condizione di taglio	fortemente interrotto
Rompitrucioli	SR
Tipo	HB7035-1
Codice ISO Insetto	CNMM 120416
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura