

**Garant****SCMT 120408, Tipo: HB7020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260750 HB7020
GTIN	4045197948502
Classe articolo	21G

**Descrizione**

SCMT 120408 HB7020 Raggio di curvatura: 0,8 mm  
Tipo: HB7020  
Rompitrucioli: SS  
Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/gir,  
Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 150 - 400 m/min

**Descrizione tecnica**

Rompitrucioli	SS
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento $f$	0,05 - 0,2 mm/gir,

Impiego principale	P
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	150 - 400 m/min
Codice ISO Inserto	SCMT 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura