

**Garant**
**SCMT 120404, Tipo: HB7020**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260748 HB7020
GTIN	4045197948472
Classe articolo	21G

**Descrizione**

SCMT 120404 HB7020 Raggio di curvatura: 0,4 mm

Tipo: HB7020

Rompitrucioli: SS

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/gir,

Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 150 - 400 m/min

**Descrizione tecnica**

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	150 - 400 m/min
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	P
Rompitrucioli	SS
Tipo	HB7020
Materiale da taglio	HM

Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	SCMT 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura