

Garant
SCMT 120404, Tipo: HB7035-1

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260748 HB7035-1
GTIN	4045197948489
Classe articolo	21G

Descrizione

SCMT 120404 HB7035-1 Raggio di curvatura: 0,4 mm

Tipo: HB7035-1

Rompitrucioli: SS

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,2 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 350 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	SS
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Tipo	HB7035-1
Codice ISO Inserto	SCMT 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura