

Garant
SCMT 120404, Tipo: HB7010-1

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260748 HB7010-1
GTIN	4045197948465
Classe articolo	21G

Descrizione

SCMT 120404 HB7010-1 Raggio di curvatura: 0,4 mm

Tipo: HB7010-1

Rompitrucoli: SS

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mm

Avanzamento f : 0,05 - 0,2 mm/gir,

Velocità di taglio v_c applicazione principale: 150 - 500 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 m/min
Rompitrucoli	SS
Avanzamento f	0,05 - 0,2 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	0,4 mm

Tipo	HB7010-1
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Codice ISO Inserto	SCMT 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura