

Garant**CNMG 120404 Wiper, Tipo: HB7020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250059 HB7020
GTIN	4045197948526
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Rompitrucioli	WSS
Avanzamento f	0,15 - 0,35 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 400 m/min
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CNMG 120404

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura