

Garant**CNMG 120408 Wiper, Tipo: HB7020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250061 HB7020
GTIN	4045197948533
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,15 - 0,35 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Rompitrucoli	WSS
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 400 m/min
Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HB7020
Codice ISO Inserto	CNMG 120408

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Insero per tornitura