

Garant**DNMG 150608 Wiper, Tipo: HB7020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250661 HB7020
GTIN	4045197948588
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Rompitrucioli	WSS
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 400 m/min
Tipo	HB7020
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,15 - 0,35 mm/gir,
Codice ISO Inserto	DNMG 150608

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura