

Garant**TNMG 160404 Wiper, Tipo: HB7020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251433 HB7020
GTIN	4045197948601
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Rompitrucoli	WSS
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Avanzamento f	0,15 - 0,35 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 400 m/min
Tipo	HB7020
Codice ISO Inserto	TNMG 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura