

Garant**CNMG 120412 Wiper, Tipo: HB7020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250159 HB7020
GTIN	4045197948724
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	1,2 mm
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Rompitrucoli	WSM
Avanzamento f	0,3 - 0,45 mm/gir,
Tipo	HB7020
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Codice ISO Inserto	CNMG 120412

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura