

Garant**DNMG 150608 Wiper, Tipo: HB7020****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 250763 HB7020 |
| GTIN | 4045197948731 |
| Classe articolo | 21G |

Descrizione tecnica

| | |
|--|------------------------|
| Materiale da taglio | HM |
| Rompitrucioli | WSM |
| Condizione di taglio | leggermente interrotto |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura |
| Profondità di taglio a_p | 0,5 - 4 mm |
| Raggio di curvatura | 0,8 mm |
| Tipo | HB7020 |
| Impiego principale | P |
| Velocità di taglio v_c applicazione principale | 120 - 350 m/min |
| Avanzamento f | 0,3 - 0,45 mm/gir, |
| Codice ISO Inserto | DNMG 150608 |

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Numero di sostituzioni/taglienti | 4 |
| Tolleranza | M |
| Tipo di prodotto | Insero per tornitura |