

Garant**CCMT 09T308 Wiper, Tipo: HB7020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260153 HB7020
GTIN	4045197948878
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,4 - 2 mm
Avanzamento f	0,15 - 0,3 mm/gir,
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Impiego principale	P
Tipo	HB7020
Materiale da taglio	HM
Rompitrucioli	WSM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Codice ISO Inserto	CCMT 09T308

Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insero per tornitura