

Garant**DNMG 150408, Tipo: HB7020**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250672 HB7020
GTIN	4045197949011
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 150408 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucoli: SS

Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 150 - 400 m/min

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 400 m/min
Tipo	HB7020
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Rompitrucoli	SS
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm

Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	DNMG 150408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura