

**Garant**
**DNMG 150404, Tipo: HB7020**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250767 HB7020
GTIN	4045197949080
Classe articolo	21G

### Descrizione

DNMG 150404 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucoli: SM

Tolleranza: M

 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

 Avanzamento  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/gir,

 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 120 - 350 m/min

### Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	120 - 350 m/min
Tipo	HB7020
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 5 mm

Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	SM
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	DNMG 150404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura