

**Garant**
**DNMG 150408, Tipo: HB7010-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250672 HB7010-1
GTIN	4045197948991
Classe articolo	21G

### Descrizione

DNMG 150408 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitruccioli: SS

 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

 Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/gir,

 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 150 - 500 m/min

### Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Rompitruccioli	SS
Materiale da taglio	HM
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm

Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	150 - 500 m/min
Tipo	HB7010-1
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	DNMG 150408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura