

Garant**DNMG 150408, Tipo: HB7035-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250868 HB7035-1
GTIN	4045197949196
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 150408 HB7035-1 Tipo: HB7035-1

Rompitrucoli: SG

Profondità di taglio a_p : 1,5 - 6 mmAvanzamento f : 0,25 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 90 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	P
Materiale da taglio	HM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 260 m/min
Condizione di taglio	fortemente interrotto
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura

Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Rompitrucoli	SG
Tipo	HB7035-1
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	DNMG 150408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura