

Garant**DNMG 150408, Tipo: HB7020**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250768 HB7020
GTIN	4045197949127
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 150408 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucioli: SM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mmAvanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 120 - 350 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HB7020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Materiale da taglio	HM
Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Rompitrucioli	SM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura

Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	DNMG 150408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura