

Garant**DNMG 150408, Tipo: HB7020**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250868 HB7020
GTIN	4045197949189
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 150408 HB7020 Tipo: HB7020

Rompitrucoli: SG

Profondità di taglio a_p : 1,5 - 6 mmAvanzamento f : 0,25 - 0,6 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 100 - 300 m/min

Descrizione tecnica

Rompitrucoli	SG
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	HB7020
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	100 - 300 m/min

Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio a _p	1,5 - 6 mm
Rivestimento	Con rivestimento
Codice ISO Inserto	DNMG 150408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura