

Garant**Prolunga per maschi a filettare con dispositivo di serraggio rapido, Modello: 10****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 338460 10 |
| GTIN | 4045197953179 |
| Classe articolo | 31M |

Descrizione**Esecuzione:**

- **Esecuzione lunga.**
- **Trasmissione della coppia mediante l'attacco quadro.**
- **L'estremità anteriore della prolunga è dotata di un dispositivo a cambio rapido.**
- **L'estremità posteriore della prolunga è conforme alla norma DIN, pertanto la prolunga può essere alloggiata anche in bussole a innesto rapido per maschi a filettare o in pinze di serraggio ER per maschi a filettare con quadro.**

Vantaggi:

- **Sostituzione rapida e con ripetibilità precisa dei maschi a filettare mediante l'innesto a cambio rapido.**
- **Facile combinazione delle prolunghe grazie ai diametri D_3 delle stesse dimensioni e al quadro di trascinamento K_2 .**

Uso:

Per la filettatura in punti di difficile accesso, per es. incavi di guida profondi, gradini, bordi su dispositivi, filettature interne poste in profondità.

Per:

Inserimento in bussole a innesto rapido per maschi a filettare oppure in pinze ER per maschi a filettare con quadro.

Descrizione tecnica

| | |
|--|--------------------------|
| Per \varnothing codolo filettato d_2 | 12 mm |
| Per \varnothing nominale filettatura d_1 DIN 374/376 | M16 |
| \varnothing Prolunga D_4 | 20 mm |
| Prolunga L_3 | 145 mm |
| Prolunga L_2 | 45 mm |
| \varnothing Prolunga D_3 | 12 mm |
| Prolunga K_2 | 9 mm |
| Tipo di prodotto | Prolunghe da 1/2 pollice |