

**Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill, non rivestito, Ø DC h8: 2,9 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	113005 2,9
GTIN	4045197951984
Classe articolo	12B

Descrizione**Esecuzione:**

Punta stabile per tutte le applicazioni standard. Migliore comportamento in foratura grazie all'affilatura a croce. Spessore del nocciolo e conicità normali. Profilo rettificato. Superficie: Scanalatura elicoidale rinvenuta color bronzo.

Passaggio interno per LR: no

Norma: DIN 1897

Tolleranza Ø nominale: h8

Angolo di affilatura: 130 grado

Numero taglienti Z: 2

Profondità di foratura massima consigliata L_2 : 11,65 mm

Lunghezza scanalatura per trucioli L_c : 16 mm

Lunghezza complessiva L: 46 mm

Ø codolo D_s : 2,9 mm

Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm²: 0,05 mm/gir,

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	2
Ø nominale D_c	2,9 mm
Lunghezza complessiva L	46 mm
Profondità di foratura massima consigliata L_2	11,65 mm
Ø codolo D_s	2,9 mm
Tolleranza Ø nominale	h8
Lunghezza scanalatura per trucioli L_c	16 mm

Norma	DIN 1897
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm ²	0,05 mm/gir,
Angolo di affilatura	130 grado
Serie	HOLEX CleverDrill
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Modello	N
Codolo	Codolo cilindrico
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale