

Garant**Coltello multiuso con impugnatura in bimatereale con 3 lame, 18 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	845020
GTIN	4045197438553
Classe articolo	81B

Descrizione**Esecuzione:**

Lame estraibili e rientranti, esecuzione precisa in metallo. Lame di qualità estremamente affilate e di grande durata.

Impugnatura bicomponente bombata e al contempo sottile per eseguire lavori impegnativi e tagli precisi. Rivestimento antiscivolo in **Haptoprene®** con nocciolo in polipropilene particolarmente tenace e resistente agli urti. Per lavorare in sicurezza anche con mani bagnate o sporche di olio: il rischio di scivolamento è minimo. Arresto automatico della lama. Con **3** lame preincise a settori (n. art. 845010 Dim. 10), a 8 livelli, **18 mm** di larghezza.

Ricambi:

Per le lame di ricambio vedere n. art. 845010 Dim. 10; 845015 Dim. 10; 845016 Dim. 10; 845018 Dim. 50; 845019 Dim. 50; 845021 Dim. 10; 845023 Dim. 50.

Descrizione tecnica

Numero di settori preincisi	8
Lunghezza lama	100 mm
Larghezza lama	18 mm
Spessore lama	0,5 mm
Lunghezza coltello senza lama	160 mm
Tipo di prodotto	Cutter

Accessori

Custodia per coltelli multiuso	845065
Astuccio di raccolta	845130
Astuccio di raccolta, piccolo	845135
Set di 10 lame preincise a settori "multisharp", 18 mm Numero 10	845021 10
Set di 10 lame preincise a settori "experience", 18 mm Numero 10	845010 10
Set di 50 lame preincise a settori "experience", 18 mm Numero 50	845018 50
Set di 10 lame preincise a settori "longlife", 18 mm Numero 10	845015 10
Set di 50 lame preincise a settori "longlife", 18 mm Numero 50	845019 50
Set di 10 lame "experience", 18 mm, senza protezioni antirottura Numero 10	845016 10
Set di 50 lame preincise a settori "multisharp", 18 mm Numero 50	845023 50