

**Maschio a macchina Forma B DIN 371/376, non rivestito, M: M24****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	131260 M24
GTIN	4045197953285
Classe articolo	12H

Descrizione**Esecuzione:****Con imbocco corretto.**

Tipo di filettatura: M

Materiale da taglio: HSS E

Norma: DIN 376

Classe di tolleranza: ISO 2 6H

Passo della filettatura: 3 mm

Lunghezza complessiva L: 160 mm

Ø Codolo D_s: 18 mm

Quadro del codolo □: 14,5 mm

Ø Preforo: 21 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva L	160 mm
Quadro del codolo □	14,5 mm
Norma	DIN 376
Numero taglienti Z	3
Ø Codolo D _s	18 mm
Ø Preforo	21 mm
Passo della filettatura	3 mm
Ø Filettatura	24 mm
Classe di tolleranza	ISO 2 6H

Profondità filettatura	72 mm
Numero di scanalature per i trucioli	3
Materiale da taglio	HSS E
Tipo di filettatura	M
Misura del filetto	M24
Rivestimento	non rivestito
Angolo di filetto	60 grado
Norma filettatura	DIN 13
Forma dell'imbocco	B
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Utilizzo per tipo di foro	fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio	destro
Tipo di utensile di filettatura	Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Maschi a filettare

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	13 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	15 m/min	P
Olio	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		