

Garant
**Frese ad alto avanzamento Hi5, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z:
42/3mm**

Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 213110 42/3 |
| GTIN | 4045197953971 |
| Classe articolo | 210 |

Descrizione
Descrizione:

Fresa ad alto avanzamento potente e con taglio dolce.
Particolarmente silenziosa grazie al passo dentatura irregolare.
Utilizzabile anche per semifiniture.
Efficienza dei costi grazie all'inserto a 5 taglienti.

Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 5,7** con lama n. art. **674252 Dim. 20IP**.

Descrizione tecnica

| | |
|---|-------------|
| Profondità di taglio massima $a_{p \max}$ | 2,2 mm |
| Numero taglienti Z | 3 |
| Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$ | 50 mm |
| Ø D_3 | 22,7 mm |
| Inserto adatto | POMX 10T5.. |

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Ø Tagliente D _c | 42 mm |
| Ø Foro di attacco | 16 mm |
| Set di viti per inserti | 219889 (20IP; 5,7 Nm) |
| Serie | Hi5 |
| Angolo di regolazione κ | 90 grado |
| Esecuzione del codolo | a manicotto |
| Passo dei taglienti | differente |
| Passaggio interno per LR | sì |
| Sostituzione del materiale | PowerCard |
| Tipo di prodotto | Frese a spianare |

Accessori

| | |
|--|-------------|
| Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 5,7 Nm | 211750 5,7 |
| Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 20IP | 674252 20IP |