

**Garant****Pad per lucidatura al diamante CaraFin, 125×175 mm, Grana: D10µm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	557515 D10
GTIN	4045197994646
Classe articolo	51G

**Descrizione****Esecuzione:**

**Utensili di lucidatura diamantati CaraFin** con **diamante monocristallino** su un lato. Le grane a legante diamantato offrono un **grado di rendimento notevolmente maggiore** rispetto alle grane diamantate presenti nelle paste per lucidatura.

Pad per lucidatura al diamante CaraFin (EVA) con **struttura aperta**, nessun intasamento.

**Vantaggi:**

Non ci sono tempi accessori per la preparazione e la pulizia come avviene invece per le paste diamantate.

In **poliuretano espanso elastico** e di alta qualità.

**Uso:**

**Lucidatura finale o a specchio manuale e precisa** di superfici lucidate di qualsiasi tipo di **materiale duro e metalli non ferrosi**. Lucidatura rapida grazie all'elevata facilità di taglio. Per la lucidatura a secco e a umido.

**Descrizione tecnica**

Sigla materiale abrasivo	D
Lunghezza	175 mm
Dimensione	125×175 mm
Larghezza	125 mm
Tipo di lucidatura	Lucidatura finale
Serie	CaraFin

Attributo del nome del prodotto	125×175 mm
Tipo di prodotto	Blocco per lucidatura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
Metallo duro (HM)	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Vernice	idoneo		
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		