

Garant**Chiave dinamometrica, apparecchio base senza scala senza testa a innesto,
Coppia massima: 320Nm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	657450 320
GTIN	4045197995964
Classe articolo	61E

Descrizione**Esecuzione:**

Chiave dinamometrica ad asta unica senza scala graduata. Impostazione del valore di coppia desiderato mediante lo strumento di regolazione n. art. 657452 Dim. 1 abbinato a uno strumento di controllo adeguato.

Per serraggio antiorario grazie alle apposite teste a innesto. Senza testa a innesto (modello base); per le teste a innesto adatte vedi n. art. 657582 – 657950.

Funzione:

Raggiunto il valore di coppia impostato, la chiave si disarma emettendo un segnale acustico e tattile ed è poi subito pronta all'uso.

Uso:

Per il serraggio controllato delle viti in base al valore di coppia preimpostato per lavori in serie.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Precisione:

± 2% dal valore impostato.

Dati d'impiego:**Legenda per disegno e formula:**

l_1 = lunghezza della leva senza testa a innesto

l_2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica

l_3 = lunghezza della leva compreso l'interasse tarato in fabbrica

l_4 = interasse della testa a innesto

L = lunghezza complessiva dell'utensile

T_1 = coppia da impostare

T_2 = coppia prescritta

Nota:

Teste a innesto adatte: vedi n. art. 657582 – 657950.

Descrizione tecnica

Direzione di serraggio	Serraggio orario e antiorario
Alloggiamento per testa a innesto	14×18 mm
Campo di coppia	60 - 320 Nm
Materiale sostituibile	Testa a innesto
Precisione di misura della coppia	±2 %
Peso	1100 g
Coppia massima	320 Nm
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [I ₃]	602 mm
Principio di rilascio	Corsa di rilascio breve meccanica
Regolabilità del valore di soglia	preimpostata
Tipo di collegamento	per teste a innesto (attacco rettangolare)
Lunghezza della leva senza testa a innesto [I ₁]	563,5 mm
Risoluzione	Nm
Impostazione del valore di soglia	Senza scala graduata (strumento di controllo necessario)
Lunghezza complessiva L	636 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Feedback	"attivazione"
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [I ₂]	38,5 mm
Metodo di misura	Coppia
Taratura	O6
Taratura	O7
Dati protocollabili	no
Segnalazione dello sblocco	acusticamente
Segnalazione dello sblocco	tattile
Metrologia	meccanico
Tipo di prodotto	Chiave dinamometrica

Servizi

Certificato DAkkS Chiavi dinamometriche Coppia massima 1000 Nm	020020 1000
Regolazione/impostazione Chiave dinamometrica senza scala Modello SET	020080 SET
Taratura e regolazione/impostazione Chiave dinamometrica senza scala Coppia max. 400 Nm	020090 400
Regolazione e taratura DAkkS incluse Chiave dinamometrica senza scala Coppia massima 1000 Nm	020190 1000

Accessori

Testa a innesto con attacco quadro Modello-Quadro di manovra maschio 2-1/2 pollici	657700 2-1/2
Testa a innesto con attacco quadro Modello-Quadro di manovra maschio 2-3/4 pollici	657700 2-3/4
Cricchetto a innesto Modello-Quadro di manovra maschio 2-3/4 pollici	657630 2-3/4
Cricchetto a innesto Modello-Quadro di manovra maschio 2-1/2 pollici	657630 2-1/2
Cricchetto a innesto reversibile Modello-Quadro di manovra maschio 2-1/2 pollici	657582 2-1/2
Chiavi di regolazione per la coppia Modello 1	657455 1