

Garant**Mandrino di maschiatura a cambio rapido, BT 30, Campo filettatura: M3-12****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	334662 M3-12
GTIN	4045197954404
Classe articolo	31M

Descrizione**Esecuzione:**

- **Struttura corta, con compensazione assiale elastica che reagisce alla pressione e alla trazione.**
- **Pressione dell'imbocco regolabile per differenti materiali e maschi a filettare.**

Uso:

- **Realizzazione di filettature di precisione.**
- **Per filettature destre e sinistre.**
- **Per macchine a CN e centri di lavorazione.**

Accessori speciali:

Bussole a cambio rapido vedi n. art. 335420 – 335660.

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820; 308835.

Nota:

- **Disponibili su richiesta mandrini di maschiatura a cambio rapido con attacchi diversi Dim. M14 – M33.**
- **Mandrini di maschiatura a cambio rapido non adatti per lubrorefrigerante.**

Norma attacco: ISO 7388-2

Compensazione lineare pressione: 7,5 mm

Compensazione lineare trazione: 7,5 mm

Ø esterno D: 38 mm

Ø interno D₁: 19 mm

Sporgenza totale Dim. A: 63 mm

Descrizione tecnica

Compensazione lineare pressione	7,5 mm
Campo filettatura	M3 – M12
Ø Esterno D	38 mm
Sporgenza totale Dim. A	63 mm
Compensazione lineare trazione	7,5 mm
Ø Interno D ₁	19 mm
Adattatore	BT 30
Norma attacco	JIS B6339
Norma attacco	ISO 7388-2
Tipo di prodotto	Mandrino di maschiatura