

Garant**Portainseriti con bloccaggio a leva, destro, Dim. codolo / Misura inserto:
16/12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251112 16/12
GTIN	4045197954442
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Leva	259015 2
Lunghezza della testina L ₁	26 mm
Set spine elastiche	259047 2
Codice ISO portautensile	PSSNR/L 1616H12
Vite per leva	259018 2
Inserto adatto	SN.. 1204..
Dimensione codolo	16 mm
Misura inserto	12 mm
Sottoplacchetta	259031 20
Ampiezza funzionale L ₄	20 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Set di molle	259044 2
Serie	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Tipo di impiego	destro

Passaggio interno per LR	no
Angolo di regolazione κ	45 grado
Applicazione	Tornitura in piano (sfacciatura)
Applicazione	Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

Accessori

Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500