



## Magnete di sollevamento MaxX, Carico massimo (piano): 1500kg



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	382001 1500
GTIN	2050001944078
Classe articolo	38D

### Descrizione

#### Esecuzione:

Esecuzione robusta e compatta con magneti permanenti al neodimio. Il principio del "coronamento neutrale" impedisce la dispersione magnetica e l'attrazione indesiderata verso carichi adiacenti. Il corpo base, prodotto da un blocco unico, senza fili di saldatura garantisce una prestazione costante. Un dispositivo blocca la leva impedendo l'allentamento involontario del carico. Forza di strappo certificata.

#### Uso:

Manipolazione e trasporto rapidi e semplici di materiali piatti e tondi con sicurezza tripla.

### Descrizione tecnica

Spessore parete minimo circolare	30 mm
Peso	66 kg
Carico massimo circolare	600 kg
Dimensione E	122 mm
Dimensione D	171 mm
Dimensione C	166 mm

Dimensione G	64 mm
Dimensione B	383 mm
Spessore parete minimo piatto	45 mm
Dimensione F	330 mm
Carico massimo piatto	1500 kg
Dimensione A	316 mm
Ø Massimo tondo	500 mm
Lunghezza massima	3000 mm
Tipo di prodotto	Magnete di sollevamento