HOLEX

Punta elicoidale CleverDrill lunga in HSS N, non rivestito, ⌀ DC h8: 2 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	116050 2
GTIN	4045197954275
Classe articolo	12B

Descrizione

Esecuzione:
HOLEX CleverDrill – Punta stabile per tutte le applicazioni standard. Migliore comportamento in foratura grazie alla dentatura incrociata. Spessore del nocciolo e conicità normali. Profilo rettificato. Superficie: Scanalatura elicoidale rinvenuta color bronzo.
Raccomandazioni:
Profondità di foratura massima:
lunghezza scanalatura per trucioli (vedi tabella) meno 1,5×⌀ nominale.
Nota:
Punte da centro per macchine CN adatte n. art. 112120, 112140 e 112170, con **angolo di affilatura di 142°** per una maggiore sicurezza dei processi
Passaggio interno per LR: no
Norma: DIN 340
Tolleranza ⌀ nominale: h8
Angolo di affilatura: 130 grado
Numero taglienti Z: 2
Profondità di foratura massima consigliata L_2: 53 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli L_c: 56 mm
Lunghezza complessiva L: 85 mm
⌀ codolo D_s: 2 mm

Descrizione tecnica

⌀ nominale D_C	2 mm
Tolleranza ⌀ nominale	h8
Numero taglienti Z	2
Norma	DIN 340

Lunghezza complessiva L	85 mm
∅ codolo D_s	2 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli L_c	56 mm
Profondità di foratura massima consigliata L_2	53 mm
Angolo di affilatura	130 grado
Serie	HOLEX CleverDrill
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Modello	N
Codolo	Codolo cilindrico
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale