

STABILA **Livella a squadra digitale TECH, Modello: 500****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	467563 500
GTIN	4005069191252
Classe articolo	46M

Descrizione**Esecuzione:**

Alloggiamento compatto e robusto, superficie di contatto in alluminio anodizzato. Diverse possibilità di fissaggio grazie alla scanalatura a T, a V e a un sistema di magneti Seltenerd. Il display digitale illuminato ruota in posizione di inversione.

La funzione di avviso integrata impedisce misurazioni errate. Blocco tasti, funzione Hold e Reference.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa custodia protettiva. 2x batterie n. art. 081561 Dim. LR6.

Descrizione tecnica

Risoluzione	0,01 grado
Larghezza	32 mm
Altezza	70 mm
Intervallo di misurazione	360 (4x90°) grado
Lunghezza	175 mm
Planarità	0,07 mm

Limite di errore del modulo elettronico	0,05 (0°; 90°); 0,2 (1° – 89°) grado
Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	H2
Tipo di prodotto	Livelle a squadra

Servizi

Rapporto di taraturaLivella a bolla / a squadra elettronica Accuratezza 0,02 mm/m	026620 0,02
--	-------------

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081561 LR6
---	------------