

**Garant****Maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, MF: M2X0,4****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 130000 M2X0,4 |
| GTIN            | 4045197997609 |
| Classe articolo | 10N           |

**Descrizione****Nota:**

Consegna: 91 giorni

Quantità minima d'ordine: 25 pezzi

Lavorazione speciale – restituzione esclusa

**Descrizione tecnica**

|  |            |
|--|------------|
| Norma                                      | DIN 371    |
| Quadro del codolo <input type="checkbox"/> | 2,1 mm     |
| Ø Preforo                                  | 1,6 mm     |
| Ø Filettatura                              | 2 mm       |
| Ø Codolo D <sub>s</sub>                    | 2,8 mm     |
| Classe di tolleranza                       | ISO 1 4H   |
| Classe di tolleranza                       | ISO 1X 4HX |
| Classe di tolleranza                       | ISO 2 6H   |
| Classe di tolleranza                       | ISO 2X 6HX |
| Classe di tolleranza                       | 6H +0,05   |
| Classe di tolleranza                       | ISO 3 6G   |
| Classe di tolleranza                       | ISO 3X 6GX |
| Classe di tolleranza                       | 7H         |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Classe di tolleranza                 | 7HX   |
| Classe di tolleranza                 | 7G  |
| Classe di tolleranza                 | 7GX   |
| Classe di tolleranza                 | 6H +0,10                                    |
| Classe di tolleranza                 | 6H +0,20                                    |
| Numero taglienti Z                   | 3   |
| Materiale da taglio                  | HSS E                                       |
| Numero di scanalature per i trucioli | 3   |
| Passo della filettatura              | 0,4 mm                                      |
| Profondità filettatura               | 6 mm  |
| Lunghezza complessiva L              | 45 mm                                       |
| Tipo di filettatura                  | M   |
| Misura del filetto                   | M2×0,4                                      |
| Rivestimento                         | non rivestito                               |
| Angolo di filetto                    | 60 grado                                    |
| Norma filettatura                    | DIN 13                                      |
| Forma dell'imbocco                   | B   |
| Codolo                               | Codolo cilindrico con h9                    |
| Passaggio interno per LR             | no  |
| Utilizzo per tipo di foro            | fino a 3×D in caso di foro di passaggio     |
| Direzione di taglio                  | destro                                      |
| Tipo di utensile di filettatura      | Maschi a macchina per i lavori tradizionali |
| Colore collarino                     | senza                                       |
| Tipo di prodotto                     | Maschi a filettare                          |