

**Fresa ad alto avanzamento MFH mini, a manicotto, Ø D / Numero taglienti Z: 66/8mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	221965 66/8
GTIN	2050002058804
Classe articolo	250

Descrizione

Fresa ad alto avanzamento MFH mini 66/8 mm Passaggio interno per LR: sì

Numero taglienti Z: 8

Ø D₃: 59 mm

Profondità di taglio massima a_{p max}: 1 mm

Lunghezza complessiva L_{compl.}: 40 mm

Ø Foro di attacco: 22 mm

Fresatura a interpolazione Ø D_{min.}: 125 mm

Descrizione tecnica

Fresatura a interpolazione Ø D _{min.}	125 mm
Angolo rampa α _{max.}	0,3 grado
Passaggio interno per LR	sì
Ø D ₃	59 mm
Inserto adatto	LOGU 0303..

Ø Tagliente D _c	66 mm
Numero taglienti Z	8
Profondità di taglio massima a _{p max}	1 mm
Vite inserto	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Lunghezza rampa L per a _{max}	57,3 mm
Lunghezza complessiva L _{compl.}	40 mm
Ø Foro di attacco	22 mm
Fresatura a interpolazione Ø D _{max}	130 mm
Angolo di regolazione κ	15 grado
Fz Helix	0,8
Esecuzione del codolo	a manicotto
Utilizzo fresa	Plunging
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Ramping
Strategia di truciolatura	HPC
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Vite di serraggio	229713
-------------------	--------