

**Strettoi a vite in ghisa malleabile, Apertura: 500mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	860100 500
GTIN	4008158012025
Classe articolo	82C

Descrizione**Esecuzione:**

Ganasce in ghisa malleabile di alta qualità; robusta guida prismatica in acciaio profilato, scanalata, zincata galvanicamente. Asta scorrevole in acciaio, brunita con filettatura trapezoidale e piattello di pressione orientabile. Regolazione rapida, a serraggio sicuro. **Senza cappuccio di protezione.**

Norma:**DIN 5117****Descrizione tecnica**

Sezione trasversale della guida	35×11 mm
Profondità arco	120 mm
Apertura	500 mm
Tipo di prodotto	Strettoio

