

FAHRION®
FAHRENDEN PRESSIONI

Mandrino a pinza ER di precisione CENTRO P, SK 40 A = 70, Modello CP per ER: 40AD



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	300687 40AD
GTIN	4054631060281
Classe articolo	33F

Descrizione

Esecuzione:

- **Coni interni ed esterni rettificati. Con foro Balluffchip.**
- **Precisione di ripetibilità e di rotazione coassiale 3µm con 3xD, massimo 50 mm.**
- **Forze di tenuta molto elevate grazie alla perfetta stabilità della pinza di serraggio nel mandrino e alla ghiera di serraggio rivestita.**
- **Riduzione delle vibrazioni grazie all'elemento della pinza di serraggio e alla massa del mandrino.**
- **In alternativa senza guarnizione con ghiera di serraggio ER CP n. art. 309655 o sistema a tenuta stagna con ghiera di serraggio ER CP per anelli di tenuta HP n. art. 309665, insieme agli anelli di tenuta HP n. art.309666 – 309668 (per adduzione interna del lubrorefrigerante o come filtro per impurità!).**

Vantaggi:

L'alloggiamento ottimale brevettato della pinza di serraggio, le guide doppie, la filettatura trapezoidale e la ghiera di serraggio con rivestimento scorrevole si uniscono durante il serraggio per formare un tutt'uno stabile, garantendo così la massima resistenza e precisione.

Uso:

Per il serraggio di alta precisione di utensili con codolo cilindrico.

Fornitura:

Senza ghiera di serraggio né anelli di tenuta.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820 – 308835, pinze ER di precisione per HP n. art. 309368 – 309378 e per maschi a filettare n. art. 309402 – 309418 (non Horex), ghiera di serraggio ER CP n. art. 309655; 309665, anelli di tenuta HP n. art. 309666 – 309668. Chiave a rulli CP n. art. 309754; 309756.

Nota:

- **Il mandrino CP serra solo Ø nominale, codolo tolleranza h10.**
- **Da utilizzare con le pinze di serraggio Fahrion.**

Strategia di truciatura: HSC

Forma: AD

Campo di serraggio: 3 - 26 mm

Ø esterno D: 63 mm

Descrizione tecnica

Campo di serraggio	3 - 26 mm
Modello CP per ER	40AD
Ø Esterno D	63 mm
Forma	AD
Serie	Centro P
Adattatore	SK 40 A = 70
Norma attacco	ISO 7388-1
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione di rotazione concentrica pinza elastica ER con mandrino a pinza CP	≤ 6 µm
Precisione di rotazione concentrica pinza elastica HP con mandrino a pinza CP	≤ 3 µm
Strategia di truciatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrini a pinza