



## Strettoi a vite in ghisa malleabile, Apertura: 1500mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	860000 1500
GTIN	4008158011196
Classe articolo	83J

### Descrizione

#### Esecuzione:

Ganasce in ghisa malleabile di alta qualità; robusta guida prismatica in acciaio profilato, scanalata, zincata galvanicamente. Asta scorrevole in acciaio, brunita con filettatura trapezoidale e piattello di pressione orientabile. Regolazione rapida, a serraggio sicuro.

Ganascia mobile con **protezione antislittamento** che impedisce lo sganciamento involontario dello strettoio. Piattello di pressione mobile, sostituibile senza utensili a partire da Dim. 160.

#### Senza cappuccio di protezione.

Forza di serraggio fino a 7000 N.

#### Norma:

**DIN 5117**

#### Ricambi:

Cappuccio di protezione n. art. 860115.

### Descrizione tecnica

Sezione trasversale della guida	35×11 mm
Profondità arco	120 mm

Apertura	1500 mm
Tipo di prodotto	Strettoio

---

## Accessori

Base completa per strettoio a vite Modello 500	860060 500
Set di cappucci a pressione 8 pezzi Ø Piattello di pressione 37 mm	860115 37
Coppia di supporti per serraggio Vario	862950