



Calibro a corsoio, Campo di misura: 300 mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 415195 300 |
| GTIN | 4045197956620 |
| Classe articolo | 42A |

Descrizione

Esecuzione:

Nonio cromato opaco antiriflesso. Superfici di contatto temprate e rettificate. **Lunghi becchi per la misurazione di pezzi di grandi dimensioni e dei relativi Ø.** Con vite di bloccaggio. Estremità dei becchi di misura ribassate e arrotondate per la misurazione di interni.

Tutti i componenti: temprate

Norma: DIN 862

Risoluzione: mm / pollici

Taratura: A1

Risoluzione: 0,05 mm

Risoluzione: 1/20 mm

Limite d'errore: 0,05 mm

Lunghezza dei becchi: 90 mm

Misura aggiuntiva interna Ø: 10 mm

Peso: 0,44 kg

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Intervallo di misurazione | 0 - 300 mm |
| Peso | 0,44 kg |
| Limite d'errore | 0,05 mm |
| Misura aggiuntiva interna Ø | 10 mm |
| Risoluzione | mm / pollici |
| Risoluzione | 0,05 mm |

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Taratura | A1 |
| Lunghezza dei becchi | 90 mm |
| Risoluzione | 1/20 mm |
| Norma | DIN 862 |
| Graduazione nonio mm/pollici | sì |
| Metrologia | analogico |
| Materiale | Acciaio legato, INOX |
| Tutti i componenti | temperate |
| Tipo di prodotto | Calibro a corsoio da officina |

Servizi

| | |
|---|------------|
| Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 300 mm | 011030 300 |
| Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 300 mm | 011050 300 |
| Marcatura incisione a laser Modello | 018940 |