



Laser a linee incrociate autolivellante LINO, Modello: L2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	468481 L2
GTIN	7640110697528
Classe articolo	47C

Descrizione

Esecuzione:

Alloggiamento compatto e robusto in plastica, con protezione antipolvere e antispruzzo. Funzione a impulsi con modalità di risparmio energetico. **Durata estremamente lunga** fino a 44 h grazie alla batteria agli ioni di litio. È possibile fissare l'adattatore magnetico a qualsiasi parete grazie agli elementi in acciaio. **Orientabile e facilmente rimovibile grazie al magnete.** Arresto per proiezioni oblique e come protezione durante il trasporto.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusi adattatore, batteria agli ioni di litio, caricabatterie, supporto batteria, piastra bersaglio e valigetta.

Descrizione tecnica

Campo di livellamento	±4 grado
Portata con ricevitore	80 m

Portata	25 m
Peso	530 g
Classe laser	2
Profondità	100 mm
Limite di errore	0,2 mm/m
Larghezza	60 mm
Grado di protezione IP	IP 54
Filettatura per treppiede	1/4 UNC pollici
Altezza	110 mm
Colore del laser	rosso
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto	Laser a linee incrociate

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali
LR6

081561 LR6