



Laser a linee incrociate autolivellante LINO, Modello: L2G



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	468481 L2G
GTIN	7640110697535
Classe articolo	47C

Descrizione

Esecuzione:

Alloggiamento compatto e robusto in plastica, con protezione antipolvere e antispruzzo. **Con linee laser di colore verde per una perfetta visibilità. Visibilità migliore fino al 400% rispetto al raggio laser rosso.**

Funzione a impulsi con modalità di risparmio energetico. **Durata estremamente lunga** fino a 44 h grazie alla batteria agli ioni di litio. È possibile fissare l'adattatore magnetico a qualsiasi parete grazie agli elementi in acciaio. **Orientabile e facilmente rimovibile grazie al magnete.** Arresto per proiezioni oblique e come protezione durante il trasporto.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusi adattatore, batteria agli ioni di litio, caricabatterie, supporto batteria, piastra bersaglio e valigetta.

Descrizione tecnica

Campo di livellamento	±4 grado
-----------------------	----------

Larghezza	60 mm
Grado di protezione IP	IP 54
Limite di errore	0,2 mm/m
Filettatura per treppiede	1/4 UNC pollici
Portata	35 m
Profondità	100 mm
Classe laser	2
Portata con ricevitore	80 m
Peso	530 g
Altezza	110 mm
Colore del laser	verde
Numero di batterie contenute	1
Tipo di batteria	Ioni di litio
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto	Laser a linee incrociate

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6

081561 LR6