



Strettoi a vite in ghisa malleabile, Apertura: 2000mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	860100 2000
GTIN	4008158011943
Classe articolo	82C

Descrizione

Esecuzione:

Ganasce in ghisa malleabile di alta qualità; robusta guida prismatica in acciaio profilato, scanalata, zincata galvanicamente. Asta scorrevole in acciaio, brunita con filettatura trapezoidale e piattello di pressione orientabile. Regolazione rapida, a serraggio sicuro. **Senza cappuccio di protezione.**

Norma:

DIN 5117

Descrizione tecnica

Apertura	2000 mm
Sezione trasversale della guida	35×11 mm
Profondità arco	120 mm
Tipo di prodotto	Strettoio

