

Garant
Fresa toroidale in HMI HPC DIN 6535 HB, TiAlN, Ø DC / RS1: 20/2,5 mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	206358 20/2,5
GTIN	4045197958631
Classe articolo	11X

Descrizione

Esecuzione:

Rivestimento speciale per durate ottimali ed elevate prestazioni di truciatura.

Con qualità d'equilibratura G2,5.

Per la fresatura di **leghe di base al Ni, con spirale di 35°**.

Numero denti Z: 4

Angolo dell'elica: 35 grado

Codolo: DIN 6535 HB con h6

Qualità equilibratura con codolo: G 2,5 con HB

Numero denti Z: 4

Lunghezza taglienti L_c : 41 mm

Raggio del tagliente R_t : 2,5 mm

Lunghezza complessiva L: 104 mm

Ø codolo D_s : 20 mm

Avanzamento f_z per fresatura a copiare in Inconel®: 0,07 mm

Descrizione tecnica

Codolo	DIN 6535 HB con h6
Avanzamento f_z per fresatura a copiare in Inconel®	0,07 mm
Qualità equilibratura con codolo	G 2,5 con HB
Numero denti Z	4
Angolo dell'elica	35 grado
Ø codolo D_s	20 mm
Lunghezza complessiva L	104 mm

Lunghezza taglienti L_c	41 mm
Ø tagliente D_c	20 mm
Raggio del tagliente R_1	2,5 mm
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HMI
Norma	DIN 6527
Modello	N
Tolleranza Ø nominale	f8
Caratteristica angolo dell'elica	differente
Passo dei taglienti	differente
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,05×D per fresatura a copiare
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,2×D per contornatura
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Tolleranza codolo	h6
Colore collarino	rosa fucsia
Tipo di prodotto	Frese a codolo cilindrico